



MDAP




bodytone



MDAP

Mirror Double Pulley

Versátil, simétrica y visual.
La polea donde entrenas...
y te grabas. Espejo incluido.





161^{cm}
115^{cm}
198^{cm}

Medidas



127
kg

Peso neto



2x50kg
5 kg/placa

Carga máx.



6205
Alta precisión

Rodamientos



100x50
mm

Tubos de acero

ESTRUCTURA

Tubo de acero al carbono de 100x50 mm // 50x50 mm, soldado mediante proceso robotizado, sin aristas salientes.

Placas de unión estructural de 12 mm para una unión extra rígida.

RODAMIENTOS

Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave, que permiten un movimiento más fluido y agradable durante el ejercicio.

GUÍAS

- Guías del manillar: tubo de acero al carbono de 40 x 40 mm, con 20 posiciones numeradas y marcadas con láser para el ajuste de la polea.
- Guías de placas en acero calibrado de 20 mm. Tratamiento de doble cromado endurecido para un mejor deslizamiento.

POLEAS

Poleas de nylon con rodamiento interno y funcionamiento silencioso.

Sistema de 7 poleas por torre de placas.

PLACAS DE PESO

Torre doble de placas de 50 kg por torre, con placas de 5 kg.

Movimiento ultrasilencioso.

Topes de goma protectores sobre base antivibración.

Topes protectores de PVC entre placas.

ESPEJO

Cubierta frontal fabricada en acero inoxidable de 1,5 mm con acabado espejo, que proporciona un mejor control visual durante el entrenamiento y un diseño moderno y funcional.

SOPORTE AJUSTABLE PARA LOS MANILLARES

Doble soporte, con mosquetón para el intercambio de agarres.

Doble polea para una ejecución progresiva del ejercicio.

Ajuste con pasador en 20 posiciones.

MANILLARES

Doble manillar con agarre para una mano en PVC antideslizante.

MATERIALES Y ACABADOS

Acabados de alta calidad.

Tapas terminales de termoplástico ABS de 3,5 mm.

CABLES DE ACERO

Recubiertos de PVC y con 5 mm de diámetro.

BASES

Recubiertas de goma antideslizante, de 80 mm de diámetro, ajustables.

EJERCICIOS POSIBLES

Máquina con poleas ajustables, ideal para ejercicios de pecho, espalda, hombros, brazos y piernas.

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Lubricación de los rodamientos y de las guías de acero calibrado.

PROCESO DE DISEÑO BODYTONE

Estudio ergonómico y biomecánico bajo la supervisión de nuestros profesionales asociados y por atletas profesionales. Tras un largo proceso de diseño, desde el boceto inicial, la investigación de ingeniería y la creación de prototipos, hasta las pruebas realizadas por atletas profesionales, nuestros productos salen al mercado.

bodytone